

Divosan OSA-N



Кислотное моющее средство, не содержащее фосфатов для заключительной мойки, применяемое в СИП системах

Описание:

Divosan OSA-N является концентрированным кислотным моющим средством с низким уровнем пенообразования, используемым в СИП системах. Применяется в пивоваренной, пищевой, молочной промышленности и на производстве безалкогольных напитков

Особенности

Divosan OSA-N обладает низким уровнем пенообразования, что делает его идеальным для использования в системах СИП моек

Divosan OSA-N обладает высокой моющей способностью, разработан для одношаговой СИП мойки самого разнообразного оборудования

Divosan OSA-N является эффективным моющим средством для удаления различных видов микроорганизмов, включая дрожжи, бактерии и плесень

Divosan OSA-N высоко эффективен при удалении неорганических отложений, включая фосфат кальция и оксалат кальция

Divosan OSA-N легко смывается, что уменьшает время, затрачиваемое на ополаскивание

Divosan OSA-N является моющим средством, концентрация которого определяется проводимостью

Divosan OSA-N является моющим средством, раствор которого можно восстанавливать и использовать повторно

Divosan OSA-N эффективен при низких температурах

Divosan OSA-N может использоваться в атмосфере CO₂

Divosan OSA-N рекомендован в качестве средства, не оказывающего воздействия на стабильность пивной пены, при соблюдении рекомендованной концентрации

Divosan OSA-N безопасен для емкостей с эпоксидным покрытием


Divosan OSA-N не содержит галогенов (хлора), следовательно, не является причиной окислительной коррозии

Divosan OSA-N не содержит фосфатов и полностью разлагается при водоочистке


Выгоды

- ✓ эффективное моющее средство, обеспечивающее гигиеническую чистоту оборудования
- ✓ применимо для одношаговой СИП-мойки для различного оборудования, использование данного средства помогает сократить время мойки и эксплуатационные затраты, увеличить производительность за счет сокращения времени мойки
- ✓ применимо для холодной мойки, что сокращает энергетические затраты
- ✓ отсутствие коррозии и высоких температур увеличивает срок годности оборудования
- ✓ средство не содержит фосфатов и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду
- ✓ эффективно работает в атмосфере CO₂, сокращает общее время мойки и производственные затраты
- ✓ возможность повторного использования раствора данного средства сокращает норму расхода и соответствующие объемы расхода продукта
- ✓ может дозироваться автоматически, что позволяет минимизировать расход средства

VS37



DIVERFLOW™



DIVOSAN™

ООО Дайверси

141400 Московская обл., г. Химки,
Ленинградская ул., владение 39, строение 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru

Divosan OSA-N

Инструкция по применению:

Средство *Divosan OSA-N* используется в концентрации 1-2% по массе (0.9–1.7 % по объему) в зависимости от степени загрязнения, температуры и области применения.

После использования тщательно ополаскивать поверхность.

Основные характеристики:

Внешний вид:	Прозрачная бесцветная жидкость
Относительная плотность (при 20°C):	1.15
pH (1% раствор при 20°C):	1.6
ХПК	303 гO ₂ /кг
Содержание азота (N)	42 г/кг
Содержание фосфора (P)	Нет

Divosan OSA-N (% по массе)	Удельная проводимость при t-25°C (mS/cm)
0.5	6.1
1.0	11.6
1.5	17.1
2.0	23.1

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS)

Совместимость:

Средство *Divosan OSA-N* может применяться на всех типах материалах, используемых для изготовления оборудования для пищевой промышленности и для предприятий по производству напитков, при соблюдении рекомендованных условий. Всегда необходимо тщательно ополаскивать поверхность после обработки.

При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием ***Divosan OSA-N***.

Определение концентрации:

Реагенты	0.1 N раствор гидроксида натрия Бромфеноловый синий индикатор
Методика	К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора. Титровать щелочью до изменения цвета на синий
Расчет	$\text{Divosan OSA-N \% по массе} = \text{титр (мл)} \times 0.31$ $\text{Divosan OSA-N \% по объему} = \text{титр (мл)} \times 0.27$

ООО Дайверси

141400 Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., владение 39, строение 6 Тел.: (495) 970 1797 Факс: (495) 970 1798	190031 Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506 Тел.: (812) 441 3080 Факс: (812) 441 3081
---	--

www.diversey.ru